



Détails relatifs aux appareils encastrables 125-181-230-290-380-480

Evacuation d'air avec grille intégrée



Evacuation d'air par les passages des modules existants



Les appareils encastrables sont construits de la même manière que les appareils en pose libre.

Pour une installation de plusieurs appareils côte à côte, un mur de séparation est nécessaire.

Les prises d'alimentation 230V (murales / en plancher ou plafond de niche) doivent être montées derrière l'appareil.

Attention

Exigez des appareils aux dimensions adaptées à une utilisation en niche.

Dimensions de la niche

Modèle	Hauteur	Largeur	Prof.
K125	787 / 760	550	620
K230	1282 / 1270	550	620
K181	890 / 820	600	700
K290	1295	600	700
K380	1650	600	700
K480	1650	720	730

Sous réserve de changement des dimensions